제품 정보

# ALPHA

3478UVH080P62

EAN 4031582307122

이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

| | |
|---|---|
| 롤 성능 | ●●●○○ |
| 움직임 소음 | ●●●○○ |
| 내마모성 | ●●●●○ |
| 부식방지 | ●●●○○ |

## 핵심 속성

| | |
|---|---|
| 제품명 | Alpha |
| 하우징 유형 | 고정 캐스터 |
| 표준 | EN12532 - 운송 장비 |
| 4km/h에서의 적재 용량 | 100 kg |
| 전기 전도성 | 아니요 |
| 스테인리스 | 아니요 |
| 정지 중 하중용량 | 200 kg |
| 온도 범위(최소) | -20 °C |
| 온도 범위(최대) | 80 °C |
| 총높이 | 108 mm |
| 전체 너비 | 85 mm |
| 전체 체중 | 0.49 kg |

## 하우징

| | |
|---|---|
| 주택 자재 | 강판, 무거움 |
| Fork 외형 | 다양한 |
| 색상 | 파란색 부동태화 |

## 휠

| | |
|---|---|
| 차체 재질 | 폴리아미드 |
| 트레드 재질 | 단단한 고무 검은색 |
| 베어링 | 플레인 베어링 |
| 차축 | 너트로 고정 |
| 휠 색상 | 그래파이트 블랙(RAL9011) |
| 스레드 가드 | 스레드가드 포함 |
| 직경 | 80 mm |
| 트레드 폭 | 35 mm |
| 차체 너비 | 35 mm |
| 트레드의 경도(A) | 90 Shore A |
| 트레드의 경도(D) | 39 Shore D |

## 피팅

| | |
|---|---|
| 피팅 유형 | 직사각형 플레이트 |
| 플레이트 길이 | 103 mm |
| 플레이트 너비 | 85 mm |
| 플레이트 홀 길이(최소) | 77 mm |
| 플레이트 홀 길이(최대) | 60 mm |
| 플레이트 구멍 너비(최소) | 77 mm |
| 플레이트 구멍 너비(최대) | 80 mm |
| 플레이트 구멍 직경 | 9 mm |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# ALPHA

3478UVH080P62

EAN 4031582307122

주문 번호 00001273

**제품 도면**