

PURETECH AIR

DQP400X100-Ø20 HL74 4PR

EAN 4031582318029



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ● ● ● ○ ○

Шум от движение ● ● ● ○ ○

Привличане ● ● ● ○ ○

Устойчив на корозия ● ● ● ○ ○

ОСНОВНИ АТРИБУТИ

Име на продукта Puretech air

Тип корпус Колело

Товароносимост при 3 км/ч 200 kg

Статичен Товароносимост 400 kg

Общо тегло 2,665 kg

КОЛЕЛО

Материал на тялото	Стомана от лист
Материал на реазбата	Пневматична гума, профил на блок
Лагер	Прецизен сачмен лагер
Предпазители за резби	С предпазно устройство за резба
Диаметър	400 mm
Ширина на Резба	100 mm
Диаметър на отворите Ос	20 mm
Дължина на центъра	74 mm
Твърдост на Резба (A)	55 Бръснач A

PURETECH AIR

DQP400X100-Ø20 HL74 4PR

EAN 4031582318029



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

