PRODUKTINFORMATION

# NOVATECH

## FTP 300x100-Ø40 HL120

EAN 4031582319439



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

### YDEEVNE

| | |
|---|---|
| Rullemodstand | ●●●●○ |
| Kørselsstøj | ●●●○○ |
| Abrasion | ●●●●○ |
| Rustbeskyttelse | ●●●○○ |

### PRIMÆRE EGENSKABER

| | |
|---|---|
| Produktnavn | Novatech |
| Type | Hjul |
| Standard | EN12533 – Sværlasthjul |
| Belastning ved 4 km/t | 3120 kg |
| Belastning ved 6 km/t | 2600 kg |
| Elektrisk ledende | Nej |
| Rustfri | Nej |
| Belastning Statisk | 5200 kg |
| Temperaturområde (minimum) | -10 °C |
| Temperaturområde (maksimum) | 60 °C |
| Samlet vægt | 18,81 kg |

### HJUL

| | |
|---|---|
| Fælgmateriale | Støbejern |
| Hjulbanemateriale | Polyuretan, Støbt |
| Leje | Præcisionskugleleje |
| Hjul farve | Honninggul (RAL1005) |
| Trådfang | Med trådfang |
| Diameter | 300 mm |
| Hjulbane bredde | 100 mm |
| Aksel Huldiameter | 40 mm |
| Navlængde | 120 mm |
| Fælgbredde | 100 mm |
| Hårdhed af Hjulbane (A) | 92 Shore A |
| Hårdhed af Hjulbane (D) | 42 Shore D |

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


# NOVATECH

## FTP 300x100-Ø40 HL120

EAN 4031582319439

Bestillingsnummer 00801175

**Produkttegninger**





© Copyright 2026 TENTE International GmbH

# NOVATECH

## FTP 300x100-Ø40-HL120

EAN 4031582319439

Bestellingsnummer 00301175




BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

© Copyright 2026 TENTE International GmbH