

## ZETA

4688UOP250P63

EAN 4031582308389



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ● ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Termék neve                       | Zeta                       |
| Ház típusa                        | Fixvillás görgő            |
| Standard                          | EN12532 - Szállítóeszközök |
| Teherbírási 4 km/h-nál            | 800 kg                     |
| Teherbírási 6 km/h-nál            | 640 kg                     |
| Elektromosan vezető               | Nem                        |
| Rozsdamentes                      | Nem                        |
| Statikus teherbírási              | 1600 kg                    |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -30 °C                     |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 80 °C                      |
| Összsúly                          | 2,67 kg                    |
| Teljes szélesség                  | 117 mm                     |

## VÁZ

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| A ház anyaga | Acéllemez, nagyon nehéz |
| Villa alakja | Széles, Megerősített    |
| Szín         | Kék passzívált          |

## KERÉK

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Felépítmény anyaga           | Poliamid                |
| Futófelület anyaga           | Kerékkel megegyező      |
| Csapágy                      | Precíziós golyóscsapágy |
| Tengely                      | Csavar anyával          |
| Kerék színe                  | Természetes fehér       |
| Szálvédők                    | Futófelület védelemmel  |
| Átmérő                       | 250 mm                  |
| Futófelület szélessége       | 50 mm                   |
| Test szélessége              | 50 mm                   |
| A futófelület keménysége (D) | 75 Shore D              |

## SZERELVÉNY

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Szerelvény típusa                 | Téglalap alakú talplemez |
| Talplemez hossza                  | 137 mm                   |
| Talplemez szélessége              | 117 mm                   |
| Lemezfurat hossza (minimális)     | 75 mm                    |
| Lemezfurat hossza (maximális)     | 80 mm                    |
| Lemezfurat szélessége (minimális) | 75 mm                    |
| Lemezfurat szélessége (maximális) | 105 mm                   |
| Tengely furat átmérője            | 11 mm                    |

