

PURETECH

DIK 150X32-Ø8,1

EAN 4031582070170

Rendelési szám 00000163



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ● ○

Kopás ● ● ● ○ ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Puretech
Standard	EN12530 - Intézményi görgők
Teherbírás 3 km/h-nál	100 kg
Statikus teherbírás	200 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	85 °C
Összsúly	0,896 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Acéllemez
Futófelület anyaga	Tömör gumí, nyomot nem hagyó
Csapágó	Kúpos golyóscsapágó
Kerék színe	Kék passzívalt
Szálvédők	Futófelület védelemmel
Átmérő	150 mm
Futófelület szélessége	32 mm
Tengely furat átmérője	8 mm
Kerékagy hossza	36 mm
Test szélessége	32 mm
A futófelület keménysége (A)	80 Shore A

PURETECH

DIK 150X32-Ø8,1

EAN 4031582070170
Rendelési szám 00000163



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

