

ELASTECH

EEZ250x60-Ø190 DG

EAN 4031582318340



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ○ ○
Resistencia a la corrosión	● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto	Elastech
Tipo	Aro
Estándar	EN12533 - Ruedas de alta carga
Capacidad de carga a 4 km/h	630 kg
Capacidad de carga a 6 km/h	525 kg
Conductivo eléctrico	No
Inoxidable	No
Capacidad de carga estática	1260 kg
Rango de temperatura (mínimo)	-20 °C
Rango de temperatura (máximo)	85 °C
Peso total	1.36 kg

ARO

Tread hardness	blando
Material del cuerpo	Acero, hierro
Material de la banda de rodadura	Neumático elástico, negro, vulcanizado
Cojinete	Abertura, sin mecanizar
Diámetro	250 mm
Ancho de Banda de rodadura	60 mm
Diámetro del agujero del Eje	190 mm
Dureza de la Banda de rodadura (A)	68 Shore A

ELASTECH


EEZ250x60-Ø190 DG

EAN 4031582318340

Número de pedido 00830877
Planos del producto



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




ELASTECH

EEZ250x60-Ø190 DG

EAN 4034582318340

Número de pedido 00830877



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.