



A kép eltérhet az eredeti terméktől

## TELJESÍTMÉNY

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Gördülési ellenállás teljesítménye | ● ● ● ● ● |
| Mozgás zajkibocsátása              | ● ● ● ○ ○ |
| Kopás                              | ● ● ● ● ○ |
| Korrozióálló képesség              | ● ● ● ● ○ |

## ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Termék neve                       | Linea                       |
| Ház típusa                        | Forgóvillás görgő           |
| Standard                          | EN12530 - Intézményi görgők |
| Teherbírás 3 km/h-nál             | 110 kg                      |
| Elektromosan vezető               | Nem                         |
| Rozsdamentes                      | Nem                         |
| Statikus teherbírás               | 220 kg                      |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C                      |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C                       |
| Összsúly                          | 0,94 kg                     |
| Teljes szélesség                  | 82 mm                       |

## VÁZ

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| A ház anyaga    | Poliamid               |
| Villa alakja    | Ikerkerek villa        |
| Forgócsapág     | Precíziós golyóscsapág |
| Szín            | Ezüstsürke (RAL7001)   |
| Ellensúlyoz     | 40 mm                  |
| Körbeforgás     | 218 mm                 |
| Kupola átmérője | 52 mm                  |

## KERÉK

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Felépítmény anyaga           | Poliamid                |
| Futófelület anyaga           | Fröccsöntött poliuretán |
| Csapág                       | Precíziós golyóscsapág  |
| Futófelület színe            | Palaszürke (RAL7015)    |
| Kerék színe                  | Palaszürke (RAL7015)    |
| Szálvédők                    | Futófelület védelemmel  |
| Átmérő                       | 125 mm                  |
| Futófelület szélessége       | 20 mm                   |
| Test szélessége              | 20 mm                   |
| A futófelület keménysége (A) | 92 Shore A              |

## SZERELVÉNY

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Szerelvény típusa | Tömör csap, kerek |
| Csavar átmérője   | 22 mm             |
| Csavar hossza     | 40 mm             |

