

# AGILA

2477DYK125R07-Ø27-30

EAN 4031582343205



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○○

Шум движения ●●●○○○

Исчезновение ●●●○○○

Устойчивость к коррозии ●●●○○○

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Agila
Тип	Поворотное Колесная опора с Общий тормоз
Стандартный	EN12530 — ролики устройств
Грузоподъемность при 3 км/ч	100 kg
Электропроводящий	Да
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	200 kg
Диапазон температур (минимальный)	-10 °C
Диапазон температур (максимальный)	40 °C
Общая высота	163 mm
Общий вес	1,37 kg

## КРОНШТЕЙН

Материал корпуса	Стальной лист, средний
Форма Вилы	Широкая
Поворотный узел	Две гонки с мячом
Цвет	Пассивированный голубым
Офсет (Смещение)	41 mm
Радиус поворота	131 mm
Поворотное соединение	262 mm

## КОЛЕСО

Материал корпуса	Листовая сталь
Материал протектора	Литая резина, черная, электропроводная
Подшипник	Кронусный шарикоподшипник
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	125 mm
Ширина Протектор	32 mm
Твердость Протектор (A)	80 Береговая A

## ФИТИНГ

Тип фитинга	Синтетический расширитель, круглый
Распорный фитинг (минимум)	27 mm
Распорный фитинг (максимум)	30 mm
Подсказка	Укажите внутренний диаметр пробирки при заказе.

# AGILA

2477DYK125R07-Ø27-30

EAN 4031582343205



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

