

NOVATECH

ETP082X90-Ø20 HL90

EAN 4031582452983



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

RUOTA

Materiale del corpo	Acciaio, ferro
Materiale del battistrada	Poliuretano, Colato
Cuscinetto	Cuscinetti a sfere di precisione
Parafili	Con parafili
Diametro	82 mm
Larghezza battistrada	90 mm
Asse diametro del foro	20 mm
Lunghezza mozzo	90 mm
Durezza del Battistrada (A)	92 Shore A
Tipo di cuscinetto	6204

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ● ○
Rumore	● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ● ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Novatech
Tipo	Ruota
Portata a 3 km/h	750 kg
Portata statica	1500 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-20 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	60 °C
Peso complessivo	1,158 kg

NOVATECH

ETP082X90-Ø20 HL90

EAN 4031582452983



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

