

ELASTECH HEAT

IDC 100x35-Ø8,3 HL45 tread-1023 INOX

EAN 4031582348620



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

KOŁO

Tread hardness	miękki
Materiał ciała	Aluminium
Materiał bieżni	Tłumienie, Odporność na działanie wysokich temperatur
Łożysko	Łożysko kulkowe precyzyjne, Nierdzewne
Kolor Koło	Metaliczny
Oslony gwintu	Bez osłony gwintu
Średnica	100 mm
Szerokość Bieżnia	35 mm
Średnica otworu Oś	8,3 mm
Długość piasty	45 mm
Szerokość korpusu	35 mm
Twardość Bieżnia (A)	75 Shore A

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ● ○
Hałas ruchowy	● ● ● ● ○
Odejście	● ● ○ ○ ○
Odporność na korozję	● ● ● ● ●

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Elastech heat
Typ	Koło
Standardowy	EN12532 — Sprzęt transportowy
Nośność przy 4 km/h	80 kg
Przewodzące prąd elektryczny	Nie
Nierdzewne	Tak
Nośność statyczne	160 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-30 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	250 °C
Waga całkowita	0,57 kg

ELASTECH HEAT

IDC 100x35-Ø8,3 HL45 tread-1023 INOX

EAN 4031582348620



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

