

## ELASTECH HEAT

IDC 100x35-Ø8,3 HL45 tread-1023 INOX

EAN 4031582348620



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## KOŁO

|                      |                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------|
| Tread hardness       | miękki                                                |
| Materiał ciała       | Aluminium                                             |
| Materiał bieżni      | Tłumienie, Odporność na działanie wysokich temperatur |
| Łożysko              | Łożysko kulkowe precyzyjne, Nierdzewne                |
| Kolor Koło           | Metaliczny                                            |
| Oslony gwintu        | Bez osłony gwintu                                     |
| Średnica             | 100 mm                                                |
| Szerokość Bieżnia    | 35 mm                                                 |
| Średnica otworu Oś   | 8,3 mm                                                |
| Długość piasty       | 45 mm                                                 |
| Szerokość korpusu    | 35 mm                                                 |
| Twardość Bieżnia (A) | 75 Shore A                                            |

## WYDAJNOŚĆ

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Wydajność rolek      | ● ● ● ● ○ |
| Hałas ruchowy        | ● ● ● ● ○ |
| Odejście             | ● ● ○ ○ ○ |
| Odporność na korozję | ● ● ● ● ● |

## PODSTAWOWE ATUTY

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa produktu                 | Elastech heat                 |
| Typ                            | Koło                          |
| Standardowy                    | EN12532 — Sprzęt transportowy |
| Nośność przy 4 km/h            | 80 kg                         |
| Przewodzące prąd elektryczny   | Nie                           |
| Nierdzewne                     | Tak                           |
| Nośność statyczne              | 160 kg                        |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -30 °C                        |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 250 °C                        |
| Waga całkowita                 | 0,57 kg                       |

# ELASTECH HEAT

IDC 100x35-Ø8,3 HL45 tread-1023 INOX

EAN 4031582348620



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

