

STORA

2370PJJ100P30-13 SYN.T/G

EAN 4031582365009

Número de encomenda 00033004



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ●●●○○

Ruído de movimento ●●●●●

Desgaste ●●●○○

Resistência à corrosão ●●●○○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Stora
Tipo	Rodízio giratório
Padrão	EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Capacidade de carga a 3 km/h	80 kg
Capacidade de carga estática	160 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-20 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	60 °C
Altura total	129 mm
Largura geral	60 mm
Peso geral	0,533 kg

RODA

Material do centro da roda	Polipropileno
Material do piso da roda	Borracha termoplástica
Rolamento	Rolamento
Cor da Roda	Cinzentos prateado (RAL7001)
Anti-fios	Com anti-fios
Diâmetro	100 mm
Largura do Piso	32 mm
Largura do corpo	32 mm
Dureza do Piso (A)	87 Shore A

SUPORTE

Material	Folha de aço, média
Em Forma de Garfo	Estreito
Rolamento giratório	Duas filas de esferas
Cor	Passivada a azul
Offset	35 mm
Raio giratório	85 mm
Interferência giratória	170 mm
Diâmetro do dome	60 mm

ENCAIXE

Tipo de fixação	Furo da rosca
Diâmetro do furo	13 mm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

STORA

2370PJJ100P30-13 SYN.T/G

EAN 4031582365009

Número de encomenda 00033004



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

