

FOOTMASTER

FOOT MASTER GATD-125-ASF-HUD

EAN 4031582496598

Número de pedido 00800210



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imagen puede diferir del producto original

RENDIMIENTO

Rendimiento del rodillo ○○○○○

Ruido de movimiento ○○○○○

Desgaste ○○○○○

Resistencia a la corrosión ○○○○○

ATRIBUTOS PRINCIPALES

Nombre del producto Footmaster

Tipo Rueda giratoria Rueda

Capacidad de carga a 3 km/h 440 kg

Rango de temperatura (mínimo) -10 °C

Rango de temperatura (máximo) 90 °C

Altura total 175 mm

Ancho total 141 mm

Peso total 11,154 kg

ARO

Cojinete Sin mecanizar Cubo

Diámetro 125 mm

Ancho de Banda de rodadura 35 mm

Anchura del cuerpo 35 mm

SOPORTE

Desplazamiento 33 mm

Radio de giro 107 mm

Interferencia de giro 214 mm

Diámetro del domo 130 mm

AJUSTE

Longitud de la placa 145 mm

Anchura de la placa 145 mm

Longitud del orificio de la placa (máxima) 120 mm

Anchura del orificio de la placa (máxima) 120 mm

Diámetro del orificio de la placa 11 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GATD-125-ASF-HUD

EAN 4031582496598

Número de pedido 00800210



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUJOS TÉCNICOS

