

NOVATECH

ITP 250x55-Ø20 HL66

EAN 4031582070347



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ


Performanța rolei	● ● ● ● ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Atriție	● ● ● ● ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ○ ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Novatech
Tip	Roată
Standard	EN12532 - Echipament de transport
Capacitate de încărcare la 4 km/h	1000 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h	800 kg
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Nu
Capacitate de încărcare statică	2000 kg
Interval de temperatură (minim)	-10 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Greutate totală	2,34 kg

ROATĂ

Material pentru corp	Aluminiu
Material al benzii de rulare	Poliuretan, Turnată
Lagăr	Rulment cu bile de precizie
Roată	Galben miere (RAL1005)
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	250 mm
Benză de rulare	55 mm
Diametrul găurii Axă	20 mm
Lungime butuc	66 mm
Lățimea corpului	55 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	92 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	42 malul D




NOVATECH

ITP 250x55-Ø20 H166

EAN 403158207054

Numărul de comandă 00834555



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.