INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

PURETECH AIR

DPR200x50-Ø20 2PR black

EAN 4031582371024



L'image peut différer du produit d'origine

ROUE

Tread hardness	souple
Matériau du corps	Tôle d'acier
Bandage	Pneumatique, profil de ligne
Roulement	Roulements rouleaux
Pare-fils	Sans protège-filet
Diamètre	200 mm
Largeur du Bandage	50 mm
Diamètre du trou de l'Axe	20 mm
Longueur de moyeu	58 mm
Dureté du Bandage (A)	55 Shore A

PERFORMANCE

Performance du rouleau	● ○ ○ ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Attrition	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Puretech air
Type	Roue
Capacité de charge à 3 km/h	75 kg
Conducteur électrique	Non
Inoxydable	Non
Statique Capacité de charge	150 kg
Poids global	0.8 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


PURETECH AIR

DPR200x50-Ø20 2PR black

EAN 4031582371024

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Dessins du produit



© Copyright 2026 TENTE International GmbH