

# COMPACTA

1430POI032P60-38X32

EAN 4031582336665

Numărul de comandă 00032082



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

## PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●●○○

Zgomot de mișcare ●●●○○

Atriție ●●●●○

Rezistență la coroziune ●●●○○

## ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Compacta
Tip	Rola pivotantă
Standard	EN12530 - Roți pentru dispozitive
Capacitate de încărcare la 3 km/h	20 kg
Capacitate de încărcare statică	40 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Înălțime totală	42,5 mm
Lățime totală	26 mm
Greutate totală	0,046 kg

## ROATĂ

Material pentru corp	Polipropilenă
Material al benzii de rulare	Identic cu corp Roată
Lagăr	Rulment simplu cu tub Spacer
Axă	Rivrat
Roată	Negru grafit (RAL9011)
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	32 mm
Benză de rulare	14 mm
Lățimea corpului	14 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	65 Râul D

## FURCA

Material	Tablă de oțel, ușoară
FormăFurcă	Larg
Rulment pivotant	Cursă cu o Colivie pentru bile
Culoare	Pasivat în albastru
Offset	11 mm
Raza de pivotare	27 mm
Interferență pivotantă	54 mm
Diametru cupolă	26,5 mm

## RACORD

Tip ajustare	Placă dreptunghiulară
Lungime placă	38 mm
Lățimea plăcii	32 mm
Lungime orificiu placă (maximă)	24 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)	30 mm
Diametru orificiu placă	4,2 mm

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

# COMPACTA

1430POI032P60-38X32

EAN 4031582336665

Numărul de comandă 00032082



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESENE TEHNICE

---

