TERMÉKINFORMÁCIÓK

STYLEA

5920UOI035P41 TFR

EAN 4031582399967



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye	●●●○○
Mozgás zajkibocsátása	●●●○○
Kopás	●●●●●
Korrozióálló képesség	●●●●○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Stylea
Ház típusa	Forgóvillás görgő
Standard	EN12528 - Bútorgörgők
Teherbírás 3 km/h-nál	50 kg
Elektromosan vezető	Nem
Rozsdamentes	Nem
Statikus teherbírás	100 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-10 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	40 °C
Összsúly	0,08 kg
Teljes szélesség	52 mm

VÁZ

A ház anyaga	Poliamid
Villa alakja	Ikerkerekes villa
Forgócsapágy	Csap, forgatható
Körbeforgás	74 mm

KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid
Futófelület anyaga	Kerékkel megegyező
Csapágy	Siklócsapágy távtartóval
Tengely	Szegecselt
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	35 mm
Futófelület szélessége	11 mm

SZERELVÉNY

Szerelvény típusa	Négyszögletes talplemez
Talplemez hossza	38 mm
Talplemez szélessége	38 mm
Lemezfurat hossza (maximális)	28 mm
Lemezfurat szélessége (maximális)	28 mm
Tengely furat átmérője	4,4 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH