

AGILA

2477PIP075R07-Ø21,5-24

EAN 4031582372489



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ○ ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Agila
Type	Zwenkwiel met dubbele rem
Standaard	EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	60 kg
Statisch Draagvermogen	120 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	40 °C
Totale hoogte	103 mm

WIEL

Wielkern materiaal	Polypropyleen
Materiaal loopvlak	Massief rubber, niet-markerend
Lager	Precisiekogellagers
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	75 mm
Breedte Loopvlak	25 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	87 Shore A

VORK

Materiaal	Staalplaat, medium
Vork Vorm	Breed
Zwenklager	Dubbele kogeldraaikrans
Offset	24 mm
Zwenk radius	80 mm
Uitzwenking	160 mm

BEVESTIGING

Type bevestiging	Synthetische expander, rond
Expander bevestiging (minimaal)	21,5 mm
Expander bevestiging (maximaal)	24 mm
Tip	Geef de vereiste binnendiameter van de buis aan bij het bestellen.

AGILA

2477PIP075R07-Ø21,5-24

EAN 4031582372489



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

