

STYLEA

5920UJI075P40-38X38 DOM20 TFR

EAN 4031582385724



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●●○○

Zgomot de mișcare ●●●○○

Atriție ●●●○○

Rezistență la coroziune ●●●●○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Stylea
Tip	Rola pivotantă
Standard	EN12528 - Role pentru mobilier
Interval de temperatură (minim)	-10 °C
Interval de temperatură (maxim)	40 °C
Înălțime totală	87 mm
Lățime totală	53 mm
Greutate totală	0,197 kg

ROATĂ

Material pentru corp	Poliamidă
Material al benzii de rulare	Cauciuc termoplastic
Lagăr	Rulment simplu cu tub Spacer
Axă	Rivrat
Protecție pentru filet	Fără protecție pentru filet
Diametru	75 mm
Benză de rulare	8 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	87 Pe malul A

FURCA

Material	Poliamidă
FormăFurcă	Carcasă Roată dublă
Rulment pivotant	Tijă , pivotantă
Raza de pivotare	62 mm
Interferență pivotantă	124 mm
Diametru cupolă	20 mm

RACORD

Tip ajustare	Placă pătrată
Lungime placă	38 mm
Lățimea plăcii	38 mm
Lungime orificiu placă (maximă)	28 mm
Lățimea orificiului plăcii (maximă)	28 mm
Diametru orificiu placă	4,4 mm