

ALPHA

3478UER100P62

EAN 4031582030617



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	● ● ● ● ● ○
Hlučnost	● ● ● ● ● ○
Opotřebení	● ● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ● ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Alpha
Typ	Pevné Kolečko
Norma	EN12532 – Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	160 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	320 kg
Rozsah teploty (minimální)	-20 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková výška	128 mm
Stavební výška	85 mm
Celková hmotnost	0,48 kg

UCHYCENÍ

Materiál pouzdra	Ocelový plech, těžký
Tvar Vidlice	Široký
Barva vidlice	Pasivováno modrou

KOLO

Tread hardness	měkký
Materiál středu	Polyamid
Materiál běhounu	Elastická pneumatika, černá, vulkanizovaná
Ložisko	Valivé ložisko
Osa kola	Šroub s maticí
Barva Kola	Stříbrně šedá (RAL7001)
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	100 mm
Šířka Běhoun	34 mm
Šířka středu kola	34 mm
Tvrdost Běhoun (A)	63 Obuv A

MONTÁŽ

Typ uchycení	Obdélníková destička
Délka plotny	103 mm
Šířka plotny	85 mm
Délka otvoru plotny (minimální)	77 mm
Délka otvoru plotny (maximální)	60 mm
Šířka otvoru plotny (minimální)	77 mm
Šířka otvoru plotny (maximální)	80 mm
Průměr otvoru plotny	9 mm

ALPHA

3478UER100P62

EAN 4031582030617

Objednací číslo 00027242

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

