

# PURETECH AIR

DQR260X85-Ø25 HL74 4PR

EAN 4031582318111



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ● ○ ○ ○ ○

Шум руху ● ● ● ○ ○

Атриція ● ● ● ○ ○

Стійкість до корозії ● ● ● ○ ○

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту Puretech air

Тип корпусу Колесо

Обвантажопідйомність 3 км/год 150 kg

Статичний Вантажопідйомність 300 kg

Загальна вага 1,35 kg

## КОЛЕСО

Матеріал тіла	Сталь аркуша
Матеріал протектору	Пневматична шина, профіль блоку
Носіння	Роликовий підшипник
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	260 mm
Протектор	85 mm
Діаметр отвору Вісь	25 mm
Довжина хаба	74 mm
Твердість Протектор (A)	55 Прибережна A

# PURETECH AIR

DQR260X85-Ø25 HL74 4PR

EAN 4031582318111



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

---

