

PURETECH AIR

DQR260X85-Ø25 HL74 4PR

EAN 4031582318111



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ● ○ ○ ○ ○

Шум руху ● ● ● ○ ○

Атриція ● ● ● ○ ○

Стійкість до корозії ● ● ● ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту Puretech air

Тип Колесо

Обвантажопідйомність 3 км/год 150 kg

Статичний Вантажопідйомність 300 kg

Загальна вага 1,35 kg

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Матеріал тіла | Сталь аркуша |
| | м'який |
| Матеріал протектору | Пневматична шина, профіль блоку |
| Носіння | Роликовий підшипник |
| Захист різьби | Без різьби |
| Діаметр | 260 mm |
| Протектор | 85 mm |
| Діаметр отвору Вісь | 25 mm |
| Довжина хаба | 74 mm |
| Твердість Протектор (A) | 55 Прибережна A |

PURETECH AIR

DQR260X85-Ø25 HL74 4PR

EAN 4031582318111



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

