



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ● ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Novatech
Ház típusa	Kerék
Standard	EN12532 - Szállítóeszközök
Teherbírás 4 km/h-nál	500 kg
Teherbírás 6 km/h-nál	400 kg
Statikus teherbírás	1000 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-20 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	60 °C
Összsúly	0,795 kg

KERÉK

Felépítmény anyaga	Alumínium
Futófelület anyaga	Öntött poliuretán
Csapág	Furat horonnyal
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	125 mm
Futófelület szélessége	50 mm
Tengely furat átmérője	17 mm
Kerékagy hossza	54 mm
A futófelület keménysége (D)	42 Shore D

MŰSZAKI RAJZOK

