

NOVATECH

ITB125X50-Ø17 H7

EAN 4031582397888

Rendelési szám 00861396



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ● ● ● ○ ○

Mozgás zajkibocsátása ● ● ● ○ ○

Kopás ● ● ● ● ○

Korrozióálló képesség ● ● ● ○ ○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Termék neve | Novatech |
| Ház típusa | Kerék |
| Standard | EN12532 - Szállítóeszközök |
| Teherbírás 4 km/h-nál | 500 kg |
| Teherbírás 6 km/h-nál | 400 kg |
| Statikus teherbírás | 1000 kg |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -20 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C |
| Összsúly | 0,795 kg |

KERÉK

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Felépítmény anyaga | Alumínium |
| Futófelület anyaga | Ötött poliuretán |
| Csapágy | Furat horonnyal |
| Szálvédők | Futófelület védelem nélkül |
| Átmérő | 125 mm |
| Futófelület szélessége | 50 mm |
| Tengely furat átmérője | 17 mm |
| Kerékagy hossza | 54 mm |
| A futófelület keménysége (D) | 42 Shore D |

MŰSZAKI RAJZOK

