

# ALPHA STAINLESS

8478WOO150P63 BLANCA

EAN 4031582447507



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
내마모성	● ● ● ● ●
부식방지	● ● ● ● ●

## 핵심 속성

제품명	Alpha stainless
하우징 유형	고정 캐스터
표준	EN12532 - 운송 장비
4km/h에서의 적재 용량	250 kg
스테인리스	✓
정지 중 하중용량	500 kg
온도 범위(최소)	-30 °C
온도 범위(최대)	180 °C
총높이	195 mm
전체 체중	2.041 kg

## 휠

차체 재질	열가소성 합성, 내열성
트레드 재질	휠 차체와 동일
베어링	플레인 베어링
차축	너트로 고정
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	150 mm
트레드 폭	45 mm
트레드의 경도(D)	75 Shore D

## 하우징

재료	스테인리스 스틸, 헤비
Fork 외형	다양한

## 피팅

피팅 유형	직사각형 플레이트
플레이트 길이	137 mm
플레이트 너비	105 mm
플레이트 홀 길이(최대)	105 mm
플레이트 구멍 너비(최소)	75 mm
플레이트 구멍 너비(최대)	80 mm
플레이트 구멍 직경	11 mm

# ALPHA STAINLESS

8478WOO150P63 BLANCA

EAN 4031582447507



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 기술 도면

