PRODUKTINFORMATION

ALPHA STAINLESS

8478IDG100P62 tread-1023

EAN 4031582347098



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●●○
Kørselsstøj	●●●●○
Abrasion	●●○○○
Rustbeskyttelse	●●●●●

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Alpha stainless
Type	Fast Hjul
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	80 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Ja
Belastning Statisk	160 kg
Temperaturområde (minimum)	-30 °C
Temperaturområde (maksimum)	250 °C
Byggehøjde	128 mm
Samlet bredde	85 mm
Samlet vægt	0,61 kg

GAFFEL

Materialer til boliger	Rustfri stål, tungt
Gaffel Form	Bred
Farve	Rustfri stål

HJUL

Tread hardness	blød
Fælgmateriale	Aluminium
Hjulbanemateriale	Dæmpet, Varmebestandig
Leje	Tør lejebøsning
Aksel	Skruet med møtrik
Hjul farve	Metallic
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	100 mm
Hjulbane bredde	35 mm
Fælgbredde	35 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	75 Shore A

MONTERING

Monteringstype	Rektangulær plade
Pladelængde	100 mm
Pladebredde	85 mm
Længde på pladehul (minimum)	77 mm
Længde på pladehul (maksimum)	60 mm
Pladehulbredde (minimum)	77 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	80 mm
Pladehullets diameter	9 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ALPHA STAINLESS


8478IDG100P62 tread-1023


EAN 4031582347098

Bestillingsnummer 00037682

Produkttegninger







© Copyright 2026 TENTE International GmbH