

# AGILA

2470UOO075P30-11 TFR

EAN 4031582390100



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

## 성능

롤 성능	● ● ● ○ ○
움직임 소음	● ● ● ○ ○
감원	● ● ● ● ●
부식방지	● ● ● ○ ○

## 핵심 속성

제품명	Agila
하우징 유형	회전 캐스터
표준	EN12530 - 장치 캐스터
3km/h에서의 적재 용량	75 kg
적재 용량 정적	150 kg
온도 범위(최소)	-40 °C
온도 범위(최대)	80 °C
총높이	100 mm
전체 체중	0.204 kg

## 휠

차체 재질	폴리아미드
트레드 재질	휠 차체와 동일
베어링	플레인 베어링
스레드 가드	스레드가드 없음
직경	75 mm
트레드 폭	22 mm
트레드의 경도(D)	75 Shore D

## 하우징

재료	강판, 중
Fork 외형	다양한
스위블 베어링	볼 레이스 2회
오프셋	25 mm
회전 반경	62.5 mm
회전 간섭	125 mm

## 피팅

피팅 유형	볼트홀
볼트 홀 직경	11 mm
힌트	캐스터는 길이에 관계없이 표준 나사로 장착할 수 있습니다.

# AGILA

2470UOO075P30-11 TFR

EAN 4031582390100



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 기술 도면

