

## LINEA LIGHT

5925UAP075L51-10 7001/3000/7015

EAN 4031582357684



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Rullļa veikspēja   | ● ● ● ● ● |
| Kustības trokšnis  | ● ● ● ● ● |
| Nodilums           | ● ● ● ● ● |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ● ● |

## PAMATA ATRIBŪTI

|                                      |                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Linea light                                 |
| Korpusa tips                         | Grozāmais atbalsta ritenis ar riteņu bremzi |
| Standarta                            | EN12528 - Mebeļu atbalsta riteņi            |
| Kravnesība pie 3 km/h                | 100 kg                                      |
| Elektrovadītspējīga                  | Nē                                          |
| Nerūsējošais                         | Nē                                          |
| Statiskā kravnesība                  | 200 kg                                      |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -20 °C                                      |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C                                       |
| Kopējais augstums                    | 75,5 mm                                     |
| Kopējais platums                     | 55 mm                                       |
| Kopējais svars                       | 0,2 kg                                      |

## KRONŠTEINIS

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Mājokļa materiāls   | Poliamīds                  |
| Dakšas forma        | Dubultā riteņa kronšteinis |
| Grozāmais gultnis   | Grozāms stienis            |
| Krāsa               | Sudraba pelēka (RAL7001)   |
| Ofsets              | 23 mm                      |
| Pagrieziena rādiuss | 81 mm                      |
| Grozāms savienojums | 162 mm                     |
| Kupola diametrs     | 30 mm                      |

## RITENIS

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Korpusa materiāls      | Poliamīds                        |
| Protektora materiāls   | Poliuretāns, injicēts            |
| Gūltnis                | Cuscinetti a sfera di precisione |
| Protektors krāsa       | Pelēks šiferis (RAL7015)         |
| Ritenis krāsa          | Pelēks šiferis (RAL7015)         |
| Izplešanās armatūra    | Ar vītņu aizsargu                |
| Diametrs               | 75 mm                            |
| Protektora platums     | 15 mm                            |
| Ass atveres diametrs   | 0 mm                             |
| Rumbas garums          | 0 mm                             |
| Korpusa platums        | 15 mm                            |
| Protektora cietība (A) | 92 Krasts A                      |

## UZSTĀDĪŠANA

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Uzstādīšanas veids       | Aklā atvere B10 uzstādīšanai |
| Skrūves atveres diametrs | 10 mm                        |

Vācijas  
dizaineru  
klubsInterzum  
balva«IF  
Design»  
balva

# LINEA LIGHT

5925UAP075L51-10 7001/3000/7015


EAN 4031582357684

Pasūtījuma numurs 00770571

Produkta rasējumi



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Vācijas  
dizaineru  
klubs



Interzum  
balva



product  
design  
award

«IF  
Design»  
balva