



A kép eltérhet az eredeti terméktől

#### KERÉK

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Felépítmény anyaga           | Öntöttvas               |
| Futófelület anyaga           | Ötött poliuretán        |
| Csapágy                      | Precíziós golyóscsapágy |
| Kerék színe                  | Mézsárga (RAL1005)      |
| Szálvédők                    | Futófelület védelemmel  |
| Átmérő                       | 250 mm                  |
| Futófelület szélessége       | 60 mm                   |
| Tengely furat átmérője       | 25 mm                   |
| Kerékagy hossza              | 62 mm                   |
| Test szélessége              | 60 mm                   |
| A futófelület keménysége (A) | 92 Shore A              |
| A futófelület keménysége (D) | 42 Shore D              |

#### TEJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●●○

Mozgás zajkibocsátása ●●●○○

Kopás ●●●●○

Korrozióálló képesség ●●●○○

#### ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Termék neve                       | Novatech                    |
| Ház típusa                        | Kerék                       |
| Standard                          | EN12533 - Nehézipari görgők |
| Teherbírás 4 km/h-nál             | 1680 kg                     |
| Teherbírás 6 km/h-nál             | 1400 kg                     |
| Statikus teherbírás               | 2800 kg                     |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -10 °C                      |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 60 °C                       |
| Összsúly                          | 7,123 kg                    |

## MŰSZAKI RAJZOK

