

DURATECH

TOP082X88-Ø20 HL90

EAN 4031582322613

Pasūtījuma numurs 00804433



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja	● ● ● ● ●
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ●
Korozijas izturīgums	● ● ● ○ ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Duratech
Korpusa tips	Ritenis
Kravnesība pie 3 km/h	900 kg
Statiskā kravnesība	1800 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-40 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	80 °C
Kopējais svars	0,547 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds, smags
Protektora materiāls	Identisks ar riteņa korpusu
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	82 mm
Protektora platums	88 mm
Ass atveres diametrs	20 mm
Rumbas garums	90 mm
Protektora cietība (D)	75 Krasts D
Gultņa veids	6204ZV

DURATECH

TOP082X88-Ø20 HL90

EAN 4031582322613

Pasūtījuma numurs 00804433



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

