

DURATECH

TOP082X88-Ø20 HL90

EAN 4031582322613

Pasūtījuma numurs 00804433



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja



Kustības troksnis



Nodilums



Korozijas izturīgs



PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums Duratech

Korpusa tips Ritenis

Kravnesība pie 3 km/h 900 kg

Statiskā kravnesība 1800 kg

Temperatūras diapazons (minimālais) -40 °C

Temperatūras diapazons (maksimālais) 80 °C

Kopējais svars 0,547 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds, smags
Protektora materiāls	Identisks ar riteņa korpusu
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	82 mm
Protektora platums	88 mm
Ass atveres diametrs	20 mm
Rumbas garums	90 mm
Protektora cietība (D)	75 Krasts D
Gultņa veids	6204ZV

DURATECH

TOP082X88-Ø20 HL90

EAN 4031582322613

Pasūtījuma numurs 00804433



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

