

## KAPPA LOAD

9652FTP160P63 CL67

EAN 4031582314717

Numer zamówienia 00830393



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Wydajność rolek      | ● ● ● ● ○ |
| Hałas ruchowy        | ● ● ● ○ ○ |
| Odejście             | ● ● ● ● ○ |
| Odporność na korozję | ● ● ● ● ○ |

## PODSTAWOWE ATYTY

|                                |                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------|
| Nazwa produktu                 | Kappa load                                  |
| Typ obudowy                    | Kółko obrotowe z Blokada pełna, Przód kółka |
| Standardowy                    | EN12533 — Kółka do dużych obciążeń          |
| Nośność przy 4 km/h            | 900 kg                                      |
| Nośność przy 6 km/h            | 750 kg                                      |
| Nośność statyczne              | 1500 kg                                     |
| Zakres temperatur (minimalny)  | -10 °C                                      |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C                                       |
| Wysokość całkowita             | 205 mm                                      |
| Szerokość całkowita            | 116 mm                                      |
| Waga całkowita                 | 6,281 kg                                    |

## KOŁO

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Materiał ciała       | Odlewanie                      |
| Materiał bieżni      | Poliuretan, Odlewane           |
| Łożysko              | Łożysko kulkowe precyzyjne     |
| Oś                   | Przykręcane za pomocą nakrętki |
| Kolor Koło           | Żółty miód (RAL1005)           |
| Ośłony gwintu        | Z osłoną gwintu                |
| Średnica             | 160 mm                         |
| Szerokość Bieżnia    | 50 mm                          |
| Szerokość korpusu    | 50 mm                          |
| Twardość Bieżnia (A) | 92 Shore A                     |
| Twardość Bieżnia (D) | 42 Shore D                     |

## OBUDOWA

|                        |                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Materiał               | Żeliwo lub kute żelazo, ciężkie                              |
| Kształt Widelec        | Poszerzane, Wzmocnione                                       |
| Łożysko obrotowe       | Łożysko kulkowe wzdłużne<br>Łożysko walcowe głębokim rowkiem |
| Kolor                  | pasywowany na niebiesko                                      |
| Wysięg                 | 58 mm                                                        |
| Promień działania koła | 140 mm                                                       |
| Zasięg działania koła  | 280 mm                                                       |
| Średnica kopuły        | 111 mm                                                       |

## MOCOWANIE

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Typ mocowania                          | Płytką prostokątną |
| Długość płytki                         | 135 mm             |
| Szerokość płytki                       | 110 mm             |
| Długość otworu płytki (minimalna)      | 75 mm              |
| Długość otworu w płytce (maksymalna)   | 80 mm              |
| Szerokość otworu w płytce (minimalna)  | 75 mm              |
| Szerokość otworu w płytce (maksymalna) | 105 mm             |
| Średnica otworu płytki                 | 11 mm              |

# KAPPA LOAD

9652FTP160P63 CL67

EAN 4031582314717

Numer zamówienia 00830393



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## RYSUNKI TECHNICZNE

