PRODUKTINFORMATION

NOVATECH

ETP075x50-Ø25 HL50

EAN 4031582340136



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

HJUL

Fælgmateriale	Stål, jern
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Støbt
Leje	Præcisionskugleleje
Trådfang	Med trådfang
Diameter	75 mm
Hjulbane bredde	50 mm
Aksel Huldiameter	25 mm
Navlængde	50 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	92 Shore A
Lejetype	6005

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●●○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●●○
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Novatech
Type	Hjul
Belastning ved 3 km/t	550 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	1100 kg
Temperaturområde (minimum)	-20 °C
Temperaturområde (maksimum)	60 °C


© Copyright 2026 TENTE International GmbH


NOVATECH

ETP075x50-Ø25 HL50

EAN 4031582340136

Produkttegninger





© Copyright 2026 TENTE International GmbH