

# FORMA

6941UFP150R05-28 WHITE

EAN 4031582476507



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ●●●●○

Buka u pokretu ●●●●○

Ishrana ●●●●○

otpornost na rdju ●●●○

## OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Forma
Tip	Okreni Tocak sa usmerena kocnica
Nosivost na 3 km/h	135 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-18 °C
Opseg temperature (maksimalni)	120 °C
Sveukupna visina	205 mm

## TOCAK

Materijal za telo	poliamid
	mekan
materijal omotaca	Elastična guma, neobeležena, vulkanizovana
Nošenje	precizini kuglicni lezaj
stitnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	150 mm
Širina omotac	18 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	60 Šešelj A

## KUCISTE

Materijal	Cink-di-kasting / Aluminijum
oblik viljuska	kuciste za dva Tocak
okretni lezaj	precizini kuglicni lezaj
ofset	57 mm
okretni radijus	137 mm

## PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	stablo, okrugla
Prečnik sraf	28 mm
Dužina sraf	40 mm

# FORMA

6941UFP150R05-28 WHITE

EAN 4031582476507



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNIČKI CRTEŽI

---

