

# FORMA

6941UFP125R05-28 GREY

EAN 4031582476514



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

Performance du rouleau ●●●●○

Bruit de mouvement ●●●●○

Attrition ●●●●○

Résistance à la corrosion ●●●○

## ATTRIBUTS DE BASE

Nom du produit	Forma
Type	Roulette pivotante avec Blocage directionnel
Capacité de charge à 3 km/h	125 kg
Plage de température (minimale)	-18 °C
Plage de température (maximale)	120 °C
Hauteur	190 mm

## ROUE

Matériau du corps	Polyamide
	souple
Bandage	Pneu élastique, non marquant, vulcanisé
Roulement	Roulement à billes de précision
Pare-fils	Avec protège-filet
Diamètre	125 mm
Largeur du Bandage	18 mm
Dureté du Bandage (A)	60 Shore A

## CHAPE

Matériau	Moulage-en-zinc / Aluminium
Forme Chape	Double Roue Roue Chape
Pivot	Roulement à billes de précision
Déport	41 mm
Rayon d'encombrement	109 mm

## RACCORD

Type de raccord	Tige pleine Tige, ronde
Diamètre Œil	28 mm
Longueur Œil	40 mm

# FORMA

6941UFP125R05-28 GREY

EAN 4031582476514



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## DESSINS TECHNIQUES

---

