

AGILA

2470DYK100R07-Ø19-21,5

EAN 4031582340648



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ○ ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ○ ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Agila
Typ krytu	Otočné Kolečko
Standardní	EN12530 – Kolečka zařízení
Nosnost 3 km/h	80 kg
Elektrické vodivé	✓
Statický Nosnost	160 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	40 °C
Celková výška	138 mm

KOLO

Materiál těla	Ocelový plech
Materiál běhounu	Tvrdá guma, černá, elektricky vodivá
Ložisko	Kuželové ložisko
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdem
Průměr	100 mm
Šířka Běhoun	32 mm
Tvrdost Běhoun (A)	80 krůček A

UCHYCENÍ

Materiál	Ocelový plech, střední
Tvar Vidlice	Široký
Otočné ložisko	Dva míčové závody
Offset	38 mm
Radius otočení	88 mm
Otočné rušení	176 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	Syntetický expandér, kulatý
Expandér (minimální)	19 mm
Expandér (maximální)	21,5 mm
Rada	Při objednávání uveďte požadovaný vnitřní průměr zkumavky.

AGILA

2470DYK100R07-Ø19-21,5

EAN 4031582340648



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

