ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

AGILA

2478DIK050P41-55

EAN 4031582030037



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	●●●○○
Шум движения	●●●●○
Исчезновение	●●●○○
Устойчивость к коррозии	●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Agila
Тип	Фиксированное Колесная опора
Стандартный	EN12530 — ролики устройств
Грузоподъемность при 3 км/ч	40 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	80 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	85 °C
Общая высота	69 mm
Общая ширина	35 mm
Общий вес	0,16 kg

КРОНШТЕЙН

Материал корпуса	Стальной лист, средний
Форма Вилы	Широкая
Цвет	Пассивированный голубым
Диаметр купола	27 mm

КОЛЕСО

Материал корпуса	Листовая сталь
Материал протектора	Литая резина, без следов
Подшипник	Кронусный шарикоподшипник
Цвет Колесо	Пассивированный голубым
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	50 mm
Ширина Протектор	19 mm
Ширина тела	19 mm
Твердость Протектор (A)	80 Береговая A

ФИТИНГ

Тип фитинга	Квадратная пластина
Длина пластины	55 mm
Ширина пластины	55 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)	38,5 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)	44 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)	38,5 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)	44 mm
Диаметр отверстия пластины	6,3 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


AGILA


2478DIK050P41-55


EAN 4031582030037

Номер заказа 00003897

Чертежи изделия







© Copyright 2026 TENTE International GmbH