

# COMPACTA

1298UOI014P80-26

EAN 4031582300024



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ● ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ○ |
| Usure                     | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ○ |

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nom du produit                  | Compacta                          |
| Type                            | Roulette fixe                     |
| Norme                           | EN12528 - Roulettes d'ameublement |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 15 kg                             |
| Conducteur d'électricité        | Non                               |
| Inoxydable                      | Non                               |
| Capacité de charge statique     | 30 kg                             |
| Plage de température (minimale) | -20 °C                            |
| Plage de température (maximale) | 60 °C                             |
| Hauteur                         | 13,5 mm                           |
| Largeur totale                  | 19 mm                             |
| Poids                           | 0,01 kg                           |

## CHAPE

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Matériau de la chape | Tôle d'acier, légère |
| Forme de la chape    | Droite               |
| Couleur de la chape  | Zingué bleu          |
| Diamètre du dôme     | 19 mm                |

## ROUE

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Corps de roue            | Polyamide                   |
| Bandage                  | Identique au corps de roue  |
| Roulement                | Moyeu lisse avec entretoise |
| Axe                      | Riveté                      |
| Couleur de la roue       | Noir graphite (RAL9011)     |
| Pare-fils                | Sans pare-fils              |
| Diamètre                 | 14 mm                       |
| Largeur du bandage       | 14 mm                       |
| Largeur du corps de roue | 14 mm                       |
| Dureté du bandage (D)    | 65 Shore D                  |

## FIXATION

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| Type de fixation                           | Platine ronde |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 20 mm         |
| Largeur des trous de la platine (maximum)  | 20 mm         |
| Diamètre des trous de la platine           | 2,5 mm        |

# COMPACTA

1298UOI014P80-26

EAN 4031582300024

Numéro de commande 00021119  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

