INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

COMPACTA

1298UOI014P80-26

EAN 4031582300024



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	●●●○○
Bruit de mouvement	●●●○○
Usure	●●●●○
Résistance à la corrosion	●●●○○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Compacta
Type	Roulette fixe
Norme	EN12528 - Roulettes d'ameublement
Capacité de charge à 3 km/h	15 kg
Conducteur d'électricité	Non
Inoxydable	Non
Capacité de charge statique	30 kg
Plage de température (minimale)	-20 °C
Plage de température (maximale)	60 °C
Hauteur	13,5 mm
Largeur totale	19 mm
Poids	0,01 kg

CHAPE

Matériau de la chape	Tôle d'acier, légère
Forme de la chape	Droite
Couleur de la chape	Zingué bleu
Diamètre du dôme	19 mm

ROUE

Corps de roue	Polyamide
Bandage	Identique au corps de roue
Roulement	Moyeu lisse avec entretoise
Axe	Riveté
Couleur de la roue	Noir graphite (RAL9011)
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	14 mm
Largeur du bandage	14 mm
Largeur du corps de roue	14 mm
Dureté du bandage (D)	65 Shore D

FIXATION

Type de fixation	Platine ronde
Longueur des trous de la platine (maximum)	20 mm
Largeur des trous de la platine (maximum)	20 mm
Diamètre des trous de la platine	2,5 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


COMPACTA

1298UOI014P80-26

EAN 4031582300024

Numéro de commande 00021119

Dessins du produit



© Copyright 2026 TENTE International GmbH