INFORMACIJE O PROIZVODU

GALEA

5077YGP125P60-90x70

EAN 4031582353525



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja	●●●○○
Buka u pokretu	●●●○○
Ishrana	●●●○○
otpornost na rdju	●●●●○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Galea
Tip	Okreni Tocak sa potpuna kocnica
Standard	EN12530 - Kastori uređaja
Nosivost na 3 km/h	100 kg
Električni provod	yes
nerdjajuci	no
Statički Nosivost	200 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	60 °C
Sveukupna visina	163 mm
Ukupna težina	0.41 kg

KUCISTE

Materijal kućišta	poliamid
oblik viljuska	Zatvoreno
okretni lezaj	Dve lopte
ofset	40 mm
Otpor okretanju	205 mm

TOCAK

Materijal za telo	polipropilen, električni provodnik
materijal omotaca	Termoplastična guma, električna provodljivost
Nošenje	precizini kuglicni lezaj
stitnici omotaca	Sa threadguard
Prečnik	125 mm
Širina omotac	30 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	87 Šora A

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	90 mm
Širina ploče	70 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)	60 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	70 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)	50 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	55 mm
Prečnik otvora ploče	8 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


GALEA

5077YGP125P60-90x70

EAN 4031582353525

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings



© Copyright 2026 TENTE International GmbH