

DURATECH HEAT

WOG 075X25 HL31,8 BLACK

EAN 4031582382891

Número de encomenda 00039564



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

RODA

Material do centro da roda	Termoplásticos sintéticos, resistente ao calor
Material do piso da roda	Idêntico ao centro da roda
Rolamento	Rolamento auto-lubrificante
Cor da Roda	Preto
Diâmetro	75 mm
Largura do Piso	25 mm
Diâmetro do furo do eixo	8 mm
Comprimento do cubo	31,8 mm
Largura do corpo	25 mm
Dureza do Piso (D)	80 Shore D

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	● ● ● ○ ○
Ruído de movimento	● ● ○ ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ●
Resistência à corrosão	● ● ● ● ●

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Duratech heat
Tipo	Roda
Padrão	EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Capacidade de carga a 3 km/h	50 kg
Aço inoxidável	✓
Capacidade de carga estática	100 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-40 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	134 °C
Peso geral	0,084 kg

DURATECH HEAT

WOG 075X25 HL31,8 BLACK

EAN 4031582382891

Número de encomenda 00039564



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

