ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

NOVATECH

FTP 400x80-Ø40 HL90

EAN 4031582319507

Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	●●●●○
Шум движения	●●●○○
Исчезновение	●●●●○
Устойчивость к коррозии	●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Novatech
Тип	Колесо
Стандартный	EN12533 - Высоконагруженные колесные опоры
Грузоподъемность при 4 км/ч	3000 kg
Грузоподъемность при 6 км/ч	2500 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	5000 kg
Диапазон температур (минимальный)	-10 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общий вес	23,6 kg

КОЛЕСО

Материал корпуса	Чугун
Материал протектора	Полиуретан, Литой
Подшипник	Прециссионый шариковый подшипник
Цвет Колесо	Медово-желтый (RAL1005)
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	400 mm
Ширина Протектор	80 mm
Диаметр отверстия Ось	40 mm
Длина хаба	90 mm
Ширина тела	80 mm
Твердость Протектор (A)	92 Береговая A
Твердость Протектор (D)	42 Береговая D

© Copyright 2026 TENTE International GmbH

NOVATECH

FTP 400x80-Ø40 HL90

EAN 4031582319507

Номер заказа 00802486

Product Drawings



© Copyright 2026 TENTE International GmbH

NOVATECH

FTP 400x80-Ø40 H290

EAN 4031582319507

Номер заказа 10802486



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

© Copyright 2026 TENTE International GmbH