

LUMINA

A523Y0I050B10-11X20 DOM45

EAN 4031582341423



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

PERFORMANCE

Performance de roulage	● ● ● ○ ○
Bruit de mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à la corrosion	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTS PRINCIPAUX

Nom du produit	Lumina
Type de boîtier	Roulette pivotante à blocage intermittent
Norme	EN12528 - Roulettes d'ameublement
Conducteur d'électricité	✓
Plage de température (minimale)	-10 °C
Plage de température (maximale)	40 °C
Hauteur	61 mm
Largeur totale	55 mm
Poids	0,093 kg

ROUE

Corps de roue	Polypropylène, conducteur d'électricité
Bandage	Identique au corps de roue
Roulement	Moyeu lisse avec entretoise
Axe	Riveté
Pare-fils	Sans pare-fils
Diamètre	50 mm
Largeur du bandage	8 mm
Dureté du bandage (D)	65 Shore D

CHAPE

Matériau	Polypropylène
Forme de la chape	Roulette jumelée, capotée avec dôme
Pivot	Tige pivotante
Rayon d'encombrement	51 mm
Diamètre d'encombrement	102 mm
Diamètre du dôme	45 mm

FIXATION

Type de fixation	Tige avec circlips et col
Diamètre de la tige	11 mm

LUMINA

A523Y0I050B10-11X20 DOM45

EAN 4031582341423



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

PLANS TECHNIQUES

