

PLATE

P11-40x17 / 8

EAN 4031582320176



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Resistência à corrosão ● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Placa de montagem
Tipo	Acessório
Capacidade de carga a 3 km/h	40 kg
Elétrico condutivo	Não
Aço inoxidável	Não
Capacidade de carga estática	80 kg
Altura total	8 mm

ENCAIXE

Tipo de fixação	Espiga com Placa em forma de L
Comprimento da placa	40 mm
Largura da placa	17 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)	32 mm
Largura do furo da placa (Máximo)	32 mm
Diâmetro do furo da placa	4 mm