

## AGILA CARE

2474PJO100R26-28S45

EAN 4031582301564



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

## VEIKTSPĒJA

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Rullja veiktspēja  | ● ● ● ● ○ |
| Kustības trokšnis  | ● ● ● ● ○ |
| Nodilums           | ● ● ● ● ○ |
| Korozijas izturīgs | ● ● ● ● ○ |

## PAMATA ATRIBŪTI

|                                      |                                                                       |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Produkta nosaukums                   | Agila care                                                            |
| Korpusa tips                         | Grozāmais atbalsta ritenis ar centrālo, kopējo, vai virziena slēdzeni |
| Standarta                            | EN12530 - Ierīču atbalsta riteņi                                      |
| Kravnesība pie 3 km/h                | 80 kg                                                                 |
| Elektrovadītspējīga                  | Nē                                                                    |
| Nerūsējošais                         | Nē                                                                    |
| Statiskā kravnesība                  | 160 kg                                                                |
| Temperatūras diapazons (minimālais)  | -20 °C                                                                |
| Temperatūras diapazons (maksimālais) | 60 °C                                                                 |
| Kopējais augstums                    | 138 mm                                                                |
| Kopējais svars                       | 0,8 kg                                                                |

## KRONŠTEINIS

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Mājokļa materiāls   | Tērauda loksne, vidēja |
| Dakšas forma        | Plaša                  |
| Grozāmais gultnis   | Divu bumbu sacīkstes   |
| Krāsa               | Pasivēts ar zilu       |
| Ofsets              | 38 mm                  |
| Pagrieziena rādiuss | 88 mm                  |
| Grozāms savienojums | 176 mm                 |

## RITENIS

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Korpusa materiāls      | Polipropilēns          |
| Protektora materiāls   | Termoplastiskas gumija |
| Gūltnis                | Cuscinetto piano       |
| Izplešanās armatūra    | Bez vītņu aizsarga     |
| Diametrs               | 100 mm                 |
| Protektora platums     | 32 mm                  |
| Protektora cietība (A) | 87 Krasts A            |

## UZSTĀDĪŠANA

|                    |                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|
| Uzstādīšanas veids | Stienis ar izcilņa atveri profila stieņiem |
| Skrūves diametrs   | 28 mm                                      |
| Skrūves garums     | 96 mm                                      |

# AGILA CARE

2474PJO100R26-28S45

EAN 4031582301564



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

---

