

# GALEA

5075PJP125P30-10

EAN 4031582379402



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●●○

Шум движения ●●●●○

Исчезновение ●●●●○

Устойчивость к коррозии ●●●○

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Galea
Тип	Поворотное Колесная опора с Тормоз колеса
Стандартный	EN12530 — ролики устройств
Грузоподъемность при 3 км/ч	100 kg
Грузоподъемность статическая	200 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общая высота	162 mm
Общая ширина	66 mm
Общий вес	0,561 kg

## КОЛЕСО

Материал корпуса	Полипропилен
Материал протектора	Термопластичная резина
Подшипник	Прецизионный шариковый подшипник
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	125 mm
Ширина Протектор	30 mm
Твердость Протектор (A)	87 Береговая A

## КРОНШТЕЙН

Материал	Полиамид
Форма Вилы	Закртыо
Поворотный узел	Две гонки с мячом
Офсет (Смещение)	40 mm
Радиус поворота	129 mm
Поворотное соединение	258 mm
Диаметр купола	59 mm

## ФИТИНГ

Тип фитинга	Отверстие под болт
Диаметр отверстия Болт	10 mm

# GALEA

5075PJP125P30-10

EAN 4031582379402



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

