

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-150-F-MCN

EAN 4031582413281



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	○ ○ ○ ○ ○
Hałas ruchowy	○ ○ ○ ○ ○
Odejście	○ ○ ○ ○ ○
Odporność na korozję	○ ○ ○ ○ ○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Footmaster
Typ	Kółko obrotowe
Nośność przy 3 km/h	1500 kg
Przewodzące prąd elektryczny	Nie
Nierdzewne	Nie
Nośność statyczne	1500 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-10 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	90 °C
Wysokość całkowita	132 mm
Szerokość całkowita	116 mm
Waga całkowita	3,2 kg

OBUDOWA

Kolor	Biały
Wysięg	69 mm
Promień działania koła	117 mm
Zasięg działania koła	234 mm
Średnica kopuły	116 mm

KOŁO

Łożysko	Łożysko walcowe, zwilżone
Kolor Koło	Niebieski
Średnica	90 mm
Szerokość Bieżnia	56 mm
Szerokość korpusu	56 mm

MOCOWANIE

Długość płytki	100 mm
Szerokość płytki	100 mm
Długość otworu w płytce (maksymalna)	70 mm
Szerokość otworu w płytce (maksymalna)	70 mm
Średnica otworu płytki	13 mm

FOOTMASTER

FOOT MASTER GD-150-F-MCN

EAN 4031582413281

Numer zamówienia 00062084
Rysunki produktu



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

FOOT MASTER GD-150-F-MCN

