

SUPRATECH

PJP125x32-Ø8,3 2.0

EAN 4031582070



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	● ● ● ● ○
运动噪音	● ● ● ○ ○
损耗	● ● ● ○ ○
耐腐蚀性	● ● ● ○ ○

核心属性

产品名称	Supratech
二氧化碳排放（范围3）	0.99
外壳类型	轮子
标准	EN12530 - 设备脚轮
3 km/h的载重	100 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	200 kg
温度范围（最低）	-20 °C
最高温度范围	60 °C
总重量	0.24 kg



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

轮子

轮体材料	聚丙烯
胎面材料	热塑性橡胶
轴承	精密滚珠轴承
侧盖	带螺纹防护装置
直径	125 mm
胎面宽度	32 mm
轴孔直径	8 mm
中心长度	36.5 mm
胎面硬度（A）	85 岸 A

SUPRATECH

PJP125x32-Ø8,3 2.0

EAN 4031582070

订单号 10010291

产品图纸



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

