

AGILA

2470PJO050P40

EAN 4031582415025



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll ●●●○○

El soroll del moviment ●●●●●

Atràcia ●●●○○

Resistència a a la corrosió ●●●○○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte	Agila
Tipus	Rueda giratoria Rueda
Tracidad de carga a 3 km/h	40 kg
Tracidad de carga estàtica	80 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Alçada total	69 mm
Àmplia general	43 mm
Pes total	0,183 kg

RODA

Material corporal	Polipropilè
Material de la banda de rodadura	El cautxú termoplàstic
El Bearing	Coixinet llis
Roda de color	Verd de plata (RAL7001)
Protectors de fil	Sense vigilància
Diametralització	50 mm
Banda de rodadura ample	19 mm
Corporació ample	19 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	87 Shore A

SUPORT

Material	Placa d'acer, mitjà
Forquilla Forma	Ample
Scamiento giratorio	Dues curses de ball
Color	Passivat blau
Desplaçament	24 mm
Scio de giro	49 mm
Sterferencia de giro	98 mm
Dome Dictel	41 mm
Thread Màgia	0 mm

FITACIÓ

Tipus de Fitting	Placa de placa
Placa llarga	60 mm
Placa ampla	60 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)	38 mm
Longitud del forat de placa (màxim)	48 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)	38 mm
Amplària del forat de placa (màxim)	48 mm
Placa de diàmetre	6,3 mm
Espiga llarga	15 mm

AGILA

2470PJO050P40

EAN 4031582415025



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

