

STYLEA

5925UOI065L51-11 DOM23X43,6 ALU

EAN 4031582335903



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

| | |
|-------------------|-----------|
| Rolprestaties | ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid | ● ● ● ○ ○ |
| Verloop | ● ● ● ● ● |
| Corrosieweerstand | ● ● ● ● ○ |

KERNKENMERKEN

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Productnaam | Stylea |
| Type | Zwenkwiel met wielrem |
| Standaard | EN12528 - Meubelwielen |
| Draagvermogen bij 3 km/u | 50 kg |
| Statisch Draagvermogen | 100 kg |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -10 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 40 °C |
| Totale hoogte | 91,5 mm |
| Totale breedte | 46 mm |

WIEL

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Wielkern materiaal | Polyamide |
| Materiaal loopvlak | Identiek met wielkern |
| Lager | Glijlager met tussenbus |
| As | Genageld |
| Afdekkapjes | Zonder afdekkapjes |
| Diameter | 65 mm |
| Breedte Loopvlak | 7 mm |

VORK

| | |
|-----------------|------------------|
| Materiaal | Polyamide |
| Vork Vorm | Dubbele vorkwiel |
| Zwenklager | Stift, zwenkend |
| Zwenk radius | 77 mm |
| Uitzwenking | 154 mm |
| Diameter koepel | 23 mm |

BEVESTIGING

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Type bevestiging | Stiftgat voor B10-bevestiging |
| Diameter boutgat diameter | 11 mm |

STYLEA

5925UOI065L51-11 DOM23X43,6 ALU

EAN 4031582335903



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

